

왁스렉트릭 II (Waxlectric II)

전기조각도

왁스렉트릭 II는 사용자 편의성을 중시하여 정확성과 안정성을 집결시킨 프로페셔널한 전기조각도 입니다.



왁스렉트릭 라이트 I (Waxlectric light I)

전기조각도

효율적인 왁스 기술로 초보 사용자가 사용하기 완벽한 장비입니다.



기술 정보 Waxlectric II

허용 메인 전압/주파수	220-240 V, 50/60 Hz
공급 전압	12 V DC
소비 전력	10 W
변압기 입력 전압	220-240 V AC, 50/60 Hz
변압기 출력 전압	12 V DC / 1 A
최저 작업 온도	50° C
최고 작업 온도	200° C
핸드피스 선 길이	85 cm
크기(WxHxD)	150 x 60 x 98 mm
메인 장비를 포함한 무게 / 불포함한 무게	약 460 g / 270 g

주문 정보

왁스렉트릭 II (220~240V)	No. 2157-0000
---------------------	---------------

왁스렉트릭 II 구성품

컨트롤 장비 1개, 홀더, 핸드피스 2개,
팁 2개(2155-0101, 2155-0103), 메인 장비 1개

기술 정보 Waxlectric light I

허용 메인 전압/주파수	220-240 V, 50/60 Hz
공급 전압	12 V DC
소비 전력	5 W
변압기 입력 전압	220-240 V AC, 50/60 Hz
변압기 출력 전압	12 V DC / 1 A
최저 작업 온도	50° C
최고 작업 온도	200° C
핸드피스 선 길이	85 cm
크기(WxHxD)	91 x 53 x 80 mm
메인 장비를 포함한 무게 / 불포함한 무게	약 410 g / 220 g

주문 정보


왁스렉트릭 라이트 I (220-240 V)	No. 2150-0000
-------------------------	---------------

왁스렉트릭 라이트 I 구성품

컨트롤 장비 1개, 핸드피스 1개, 팁1개(2155-0102), 메인장비 1개

관련 액세서리

조각도 팁, 홀더 세트 → 페이지 84
GEO 클래식 아방가르드 모델링 왁스 → 페이지 163



“대형 왁스 조각도는 곡선 형태의 얇은 팁을 가지고 있어, 덴처 작업에 적합합니다.”

귀도 테스타 (Guido Testa),
덴탈 테크니션

장점

- 다이알을 통해 손쉬운 온도 조절
- 콤팩트하고 인체공학적인 디자인

세부사항

- 모델이 과열되거나 타지 않아 수축이 일어나지 않음
- 기공사는 모델에 더욱 집중할 수 있고, 도구와 장비를 줄일 수 있음

일을 간편하게

왁스렉트릭의 세척은 쉽습니다. 2bar의 압력으로 연마기능이 없는 연마재로 샌드블라스팅(롤로블라스트 50µm) 하면 어떤 오염도 부드럽게 제거됩니다. 가볍게 하이 러스터 폴리싱으로 마무리합니다.

장점

- 온도를 정확하게 설정하여 작업 프로세스 컨트롤이 가능
- 프로그래밍 기능을 사용하여 작업 온도를 직접 설정 가능
- 사용성이 좋은 키패드

특징

- 2개의 핸드피스를 동시에 작동 가능

세부사항

- 홀더가 있어 핸드피스를 잡기 편하고 팁을 꽂아 둘 수 있음
- 최저 또는 최고 온도를 직접 설정 가능
- LED 디스플레이는 밝은 곳에서도 쉽게 인식이 가능하며, 3자리수까지 표시
- 양쪽 핸들의 온도를 각각 다르게 설정 가능
- 핸드피스에 색상이 코팅되어 있어 좌우 구분이 편리함